



Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 20Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657272 20
GTIN	4045197439420
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.

Måttenheter: Nm, lbfft. Med **omställbart spärrhuvud** och fast fyrkant – **enbart för högerdragning.**

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För mindre till medelstora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av indikerat värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	20 Nm
Dragriktning	Högerdragning
visning	analog
vikt	400 g
fyrkantsfäste	1/4 tum
skalgradering 1 delstreck =	0,1 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
momentintervall	4 - 20 Nm
Feedback	utlösande
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
totallängd L	232 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	166 mm
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

020020 1000

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm

020010 400

Tillbehör

Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantsfäste 1/4 tum

657271 1/4