

Garant**Konisk försänkare, HB740, Ø D: 20,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210410 20,5
GTIN	4045197804280
Artikelklass	21M

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
För DIN-insexskruvar	M10
minsta försänkar-Ø för hål från	3,5 mm
huvudets längd l	28 mm
Sänkdiameter	20,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
skärlängd	12,5 mm
Skaft-Ø	11,2 mm
Serie	TopCut
Hållarstorlek	16 mm
Beläggning	TiAlN
Sort	HB740
Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel konisk försänkare	90
Norm	Verkstadsnorm

Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Invändig	nej
Skaft	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för försänkning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	15 m/min	S
GG(G)	lämplig	35 m/min	K
CuZn	lämplig	70 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
Luft	mindre lämplig		