

**Garant****Konisk försänkare, HB740, Ø D: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210410 25
GTIN	4045197804297
Artikelklass	21M

**Teknisk beskrivning**

minsta försänkar-Ø för hål från	3,8 mm
För DIN-insexskruvar	M12
Antal skär Z	3
Sänkdiameter	25 mm
huvudets längd l	28 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
skärlängd	15 mm
Skaft-Ø	11,2 mm
Serie	TopCut
Hållarstorlek	16 mm
Beläggning	TiAlN
Sort	HB740
Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel konisk försänkare	90
Norm	Verkstadsnorm

Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Invändig	nej
Skaft	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för försänkning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	S
GG(G)	lämplig	35 m/min	K
CuZn	lämplig	70 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
Luft	mindre lämplig		