

BMI**Rullmåttband Vario noggrannhet 1, bandlängd: 2m****Beställningsdata**

Ordernummer	462090 2
GTIN	4007368112228
Artikelklass	46M

Beskrivning**Utförande:**

Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid.

Med bandspärr och automatisk bandåtergång. Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en **mjuk glidning** och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylerenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den **extra antireflexbehandlingen** ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

Teknisk beskrivning

husets längd	58 mm
husets höjd	57 mm
bandbredd	13 mm
bandlängd	2 m
husets bredd	26 mm
Norm	EG I
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 2 m

026240 2