

HOLEX**Roterande fil Z-stål – grov, VHM, Typ: A0616****Beställningsdata**

Ordernummer	540740 A0616
GTIN	4045197804709
Artikelklass	52D

Beskrivning**Utförande:**

Den innovativa tandgeometrin möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	Z-stål
totallängd	50 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Huvud-Ø	6 mm
Formbeskrivning	Cylinder
Skaft-Ø	6 mm

Form	A0616
huvudlängd	18 mm
Serie	Filtandning Z stål
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		