



Roterande fil Z-stål – grov, VHM, Typ: C1225



Beställningsdata

Ordernummer	540740 C1225
GTIN	4045197804815
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Den innovativa tandgeometrin möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	12,7 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Form	C1225
totallängd	70 mm
förkortning tandning	Z-stål
Skaft-Ø	6 mm

Formbeskrivning	Cylindrisk
huvudlängd	25 mm
Serie	Filtandning Z stål
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		