

**HOLEX****Roterande fil Z-stål – grov, VHM, Typ: L1230****Beställningsdata**

Ordernummer	540740 L1230
GTIN	4045197804945
Artikelklass	52D

**Beskrivning****Utförande:**

Den innovativa tandgeometrin möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

**Användningsdata:**

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z-stål
Tandningsfinhetsgrad	grov
Huvud-Ø	13,2 mm
totallängd	77 mm
Formbeskrivning	Rundkon

Form	L1230
huvudlängd	32 mm
Serie	Filtandning Z stål
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		