

**Garant****Roterande minifil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: C0313****Beställningsdata**

Ordernummer	546908 C0313
GTIN	4045197804976
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm.

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

Form	C0313
totallängd	40 mm
Formbeskrivning	Cylindrisk
Skaft-Ø	3 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)

förkortning tandning	Z9
Huvud-Ø	3 mm
huvudlängd	13 mm
Serie	Filtandning Z9
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		