

Garant**Roterande minifil Z9 – mycket grov (ickejárn/alum.), VHM, Typ: D0403****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 546908 D0403 |
| GTIN | 4045197804983 |
| Artikelklass | 51D |

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Tandningsfinhetsgrad | mycket grov (ickejárn / aluminium) |
| förkortning tandning | Z9 |
| Skaft-Ø | 3 mm |
| Huvud-Ø | 4 mm |
| Form | D0403 |
| Formbeskrivning | Kulform |
| totallängd | 34 mm |
| huvudlängd | 3 mm |
| Serie | Filtandning Z9 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Roterande fil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |