

**Garant****Roterande minifil Z9 – mycket grov (ickej rn/alum.), VHM, Typ: F0313****Best llningsdata**

Ordernummer	546908 F0313
GTIN	4045197804990
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utf rande:**

**GARANT** roterande filar tillverkas av f rstklassiga h rdmetallkvaliteter med h g seghet och maximal sk rkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter  r st rre  n skaftets diameter  r skaftet tillverkat av st l. Annars  r  ven skaftet av h rdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-  3 mm.

**Anv ndningsdata:**

L mpliga f r praktiskt taget alla material, b de vid manuell anv ndning och i industrirobotar. F r avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

Form	F0313
Huvud-�	3 mm
Skaft-�	3 mm
f�rkortning tandning	Z9
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickej�rn / aluminium)
totall�ngd	40 mm
Formbeskrivning	Rundb�ge
huvudl�ngd	13 mm
Serie	Filtandning Z9
Sk�rmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		