

Garant**Roterande minifil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: G0313****Beställningsdata**

Ordernummer	546908 G0313
GTIN	4045197805003
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	3 mm
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)
Form	G0313
förkortning tandning	Z9
Huvud-Ø	3 mm
Formbeskrivning	Spetsbåge
totallängd	40 mm
huvudlängd	13 mm
Serie	Filtandning Z9
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		