

**Garant****Skärhållare Heavy-Duty-Plus axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2:  
84/130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274090 84/130
GTIN	4062406204822
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.

**Användningsdata:**

I kombination med verktygshållare nr 274006.

**Observera:**

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.  
 $D_2 = 999$  i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

**Teknisk beskrivning**

maximal första insticksdiameter $D_2$	130 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	80 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	84 mm
Användning	Vänster
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	8 mm
Produktslag	Skärhållare

