



LED-handstrålkastare Spotlight, Typ: HS5R



Beställningsdata

Ordernummer	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

LED-handstrålkastare av ABS-plast med integrerat batteri och tre ljuslägen för optimal belysning av arbetsområdet.

- **Inklusive hållarmagnet för fastsättning på metallföremål.**
- **Kan användas som varningsljus om en färgfilterruta monteras.**
- **Brinntid från 2 till 9,5 timmar allt efter inställd ljusstyrka.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Lampa, laddstation med väggfäste, USB-kabel, färgfilterruta, bruksanvisning.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde steg 2	105 lm
brinntid	2 h
Batterispänning	3,7 V
batterikapacitet	2,6 Ah
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 20

Batterityp	Litiumjon
ljusflöde	420 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Belysning	LED-modul
svängområde	90 grad
Brinntid steg 2	9,5 h
ATEX-zon	ingen
Produktslag	Arbetsbelysning