



Tryckluftdriven rakslipmaskin, spännhyls-Ø 6 mm, Typ: 3550-180



Beställningsdata

Ordernummer	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Tryckluftdriven rakslip med 1050 W utgående effekt och högsta varvtal **18000 varv/minut**.
Spänntångdiameter 6 mm. Kort utförande.

Teknisk beskrivning

vikt	1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
maximal luftförbrukning	1560 l/min
axeleffekt	1050 W
bullernivå	81 dB(A)
Längd	248 mm
tillverkarens beteckning	3550-180
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip

