



Sladdlös borrarvdragare med utbyttbar borrhuck, Typ: GSR1235FCS



Beställningsdata

Ordernummer	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch sladdlös borrarvdragare

- **Kompakt men stark sladdlös 12 V borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikator.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Exakt arbete även vid svåråtkomliga ställen tack vare kompakt storlek **med bitshållare** eller utbyttbar **excenter- eller vinkeltillsats**. Flexibelt arbete tack vare växlingsystemet med fyra olika **FlexiClick**-tillsatser. Bekväm hantering: Tillsatserna sitter helt enkelt kvar på apparaten vid inställning av de 16 olika positionerna.

leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare (Cordless Concept), inklusive excentertillsats, borrhuck, vinkelborrtillsats, bitshållare.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851–073866.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
maximal spiralborr-Ø i trä	32 mm
maximala vibrationer enligt EN	<1,9 m/s ²
spännvidd snabbchuck	0 - 10 mm
vikt	0,8 kg
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
Antal ingående batterier	0
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 460 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
maximalt vridmoment mjukt	20 Nm
maximalt vridmoment hårt	35 Nm
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1300 min ⁻¹
typisk användning	Strong
motorkonstruktion	2-polig motor
tillverkarens beteckning	GSR 12V-35 FC
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	Med utbytbar borrchuck, 12 V.
USP2	Med batteriladdnivåindikator, exkl. batteri, i L-Boxx

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V

073855 B12