



## Momentnyckel med insticksverktyg för fyrkant, maximalt vridmoment: 130Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	657205 130
GTIN	2050002047297
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Med **insticksverktyg för fyrkant. Måttenheter:** Nm, lbfft.

#### Funktion:

**Inställning:** Snabb inställning av vridmoment med skjut- och låsbar knapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsättningsknapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

#### Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivning

visning	analog
fyrkantsfäste	1/2 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
vikt	1100 g
maximalt vridmoment	130 Nm
skalgradering 1 delstreck =	2,5 Nm
Utbytbar verktyg	Insticksverktyg
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
momentintervall	25 - 130 Nm
momentintervall	20 - 95 lbfot
omkopplingsbar avläsning	Nm
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Justerat stickmått på momentnyckeln [I <sub>2</sub> ]	25 mm
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I <sub>3</sub> ]	415 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Feedback	utlösande
Spaklängd utan insticksverktyg [I <sub>1</sub> ]	390 mm
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt

Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

## Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400

## Tillbehör

Fönsterskala för momentnyckel Typ 2	657212 2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Reservhandtag för momentnycklar Typ 4	657211 4
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4
Grönt skjutreglage för momentnyckel Typ 2	657213 2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Reservhandtag för momentnycklar Typ 3	657211 3
Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4

Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Momentnyckelutan insticksverktyg maximalt vridmoment 130 Nm	657215 130
Fönsterskala för momentnyckel Typ 4	657212 4