



Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 200Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657105 200
GTIN	2050002047228
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stängeln belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Med **omställbart spärrhuvud. Måttenheter:** Nm, lbfft.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsättningsknapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
fyrkantfäste	1/2 tum
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
visning	analog
maximalt vridmoment	200 Nm
vikt	1250 g
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
skalgradering 1 delstreck =	5 Nm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	40 - 200 Nm
momentintervall	30 - 145 lbf·ft
Feedback	utlösande
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Spaklängd utan insticksverktyg [L ₁]	435 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	460 mm
mätmetod	vridmoment
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
omkopplingsbar avläsning	Nm
Justerat stickmått på momentnyckeln [L ₂]	25 mm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt

Utlösningssignal	haptisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400

Tillbehör

Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Reservhandtag för momentnycklar Typ 4	657211 4
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4
Grönt skjutreglage för momentnyckel Typ 2	657213 2
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Fönsterskala för momentnyckel Typ 2	657212 2

Momentnyckelutan insticksverktyg maximalt vridmoment
200 Nm

657215 200

Fönsterskala för momentnyckel Typ 4

657212 4