



Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 400Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657105 400
GTIN	2050002047235
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Med **omställbart spärrhuvud. Måttenheter:** Nm, lbfft.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsättningsknapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
maximalt vridmoment	400 Nm
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
visning	analog
fyrkantfäste	3/4 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
vikt	1660 g
skalgradering 1 delstreck =	10 Nm
momentintervall	80 - 400 Nm
momentintervall	60 - 300 lbfot
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
Feedback	utlösande
omkopplingsbar avläsning	Nm
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	25 mm
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	570 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	595 mm
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
mätmetod	vridmoment
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk

Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400

Tillbehör

Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Grönt skjutreglage för momentnyckel Typ 2	657213 2
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Reservhandtag för momentnycklar Typ 4	657211 4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Fönsterskala för momentnyckel Typ 2	657212 2

Momentnyckelutan insticksverktyg maximalt vridmoment
400 Nm

657215 400

Fönsterskala för momentnyckel Typ 4

657212 4