



Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 650Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657105 650
GTIN	2050002047242
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Med **omställbart spärrhuvud**. **Måttenheter:** Nm, lbfft.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsättningsknapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

visning	analog
maximalt vridmoment	650 Nm
Utbytbar verktyg	Insticksverktyg
fyrkantsfäste	3/4 tum
skalgradering 1 delstreck =	20 Nm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
vikt	3480 g
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
momentintervall	130 - 650 Nm
momentintervall	100 - 480 lbf·ft
omkopplingsbar avläsning	Nm
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	25 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	880 mm
Feedback	utlösande
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
mätmetod	vridmoment
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	855 mm
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk

Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020010 1000

Tillbehör

Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantsfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Fönsterskala för momentnyckel Typ 2	657212 2
Reservhandtag för momentnycklar Typ 4	657211 4
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantsfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantsfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4
Grönt skjutreglage för momentnyckel Typ 2	657213 2
Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantsfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Reservhandtag för momentnycklar Typ 3	657211 3
Spärrhuvud Typ-fyrkantsfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantsfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD

Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Momentnyckelutan insticksverktyg maximalt vridmoment 650 Nm	657215 650
Fönsterskala för momentnyckel Typ 4	657212 4