

**Borrmaskin, Typ: GBM132RE****Beställningsdata**

Ordernummer	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Artikelklass	03B

**Beskrivning****Utförande:**

Handborrmaskin med kraftfull 750-W-motor och högt vridmoment för borrar i stål med en tjocklek på upp till 13 mm.

- **2-växlad.**
- **Kullager- och rullningslagrad för arbete med hög precision och lång livslängd.**
- **Litet hörnmått på 29 mm.**
- **Steglös varvtalsinställning med inställningsratt.**
- **Styreelektronik för exakt borrar.**
- **Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.**
- **Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-norm) – kan användas i borrarstativ.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Softgrip.**

**Fördel:**

Hål upp till Ø 13 mm i stål.

**leveransinnehåll:**

Inklusive snabbchuck 13 mm, sidohandtag, borrarjupsanslag 210 mm, L-BOXX 102.

**Teknisk beskrivning**

chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	32 mm

maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	13 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	3000 min <sup>-1</sup>
vikt	2,4 kg
maximalt varvtal 1:a växeln	1000 min <sup>-1</sup>
borrhuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä, 2:a växeln	20 mm
maximala vibrationer enligt EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
maximal spiralborr-Ø i stål, 2:a växeln	8 mm
effektförbrukning	750 W
tillverkarens beteckning	GBM 13-2 RE
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrmaskin