



Slagbormaskin, Typ: GBH540DCE



Beställningsdata

Ordernummer	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Stor allroundslagbormaskin med kraftfullt slagverk (8,8 J slagenergi) och **SDS-max-verktygsfäste**.

- **Vibrationsdämpning Vibration-Control** sørjer for en behaglig arbetsmiljö, till och med då det är ont om tid.
- **Automatisk brytarspär**r för bästa möjliga användarkomfort vid kontinuerlig mejselanvändning.
- **Constant-Electronic, Service-Display** och **standby-display** för optimal arbetskomfort.
- **Ställvred** för variabel inställning av varvtal och slagfrekvens för optimal effekt.

Fördel:

Vibration Control.

leveransinnehåll:

Inklusive sidohandtag, maskinduk. Inklusiv fettub, extra handtag, maskinduk och väska.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1150 W
tillverkarens beteckning	GBH 5-40 DCE
slagenergi	8,8 J

form verktygshållare	SDS Max
maximal slagfrekvens	3050 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i betong	40 mm
maximala vibrationer enligt EN	10,5 m/s ²
vikt	6,8 kg
Skaft	SDS Max
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4 mm	787047 4
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 12 mm	787060 12
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 10 mm	787047 10
Universalborr av hårdmetalllång Borr-Ø 12 mm	787045 12
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4 mm	787040 4
Sats med universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 10 mm	787040 10
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 10 mm	787060 10
Universalborr av hårdmetalllång Borr-Ø 6 mm	787045 6
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 8 mm	787040 8
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 5 mm	787047 5

Sats med universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 6 mm	787047 6
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 6 mm	787040 6
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 12 mm	787040 12
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 8 mm	787047 8
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 10 mm	787045 10
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 5 mm	787040 5
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 8 mm	787045 8
Hårdmetalluniversalbitsborrsats, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 8 mm	787060 8