

**TMSERROR, Typ: GBH18VEC****Beställningsdata**

Ordernummer	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

18 V batteridriven slagbormaskin med SDS-plus verktygsfäste och Bosch **Electronic Cell Protection (ECP)**: Skyddar batteriet mot överlast, överhettning och djupurladdning. Innovativa CoolPack-batterier säkerställer optimal värmeavledning (förlänger livstiden).

- **Effektiv och underhållsfri EC-motor (borstlös).**
- **Högsta bitupplösningen (12kg(h.) i sin klass.**
- **Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Synnerligen robust: Electronic Motor Protection stänger av motorn vid överlast; fullt funktionsduglig även efter falltest från 2 m ned på betong.**

Fördel:

Optimerat effekt-viktförhållande.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18V / 5,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, djupanslag, 1/1 L-Boxx-inlägg för apparat och laddare och L L-Boxx.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Skaft: SDS Plus

tillverkarens beteckning: GBH 18 V-EC

Antal ingående batterier: 2
Batterityp: Litiumjon
batterikapacitet: 5 Ah
Batterispänning: 18 V
maximal spiralborr-Ø i stål: 13 mm

Teknisk beskrivning

slagenergi	1,7 J
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i betong	18 mm
maximala vibrationer enligt EN	16 m/s ²
maximal slagfrekvens	4550 min ⁻¹
batterikapacitet	5 Ah
form verktygshållare	SDS-Plus
maximal spiralborr-Ø i trä	20 mm
tillverkarens beteckning	GBH 18 V-EC
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
vikt	2,6 kg
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Skaft	SDS Plus
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18
Batteriladdare Typ AL1860CV	073866 AL1860CV
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 5 mm	787000 5
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4 mm	787000 4
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 8 mm	787000 8
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 3 mm	787000 3
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 12 mm	787000 12
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 6 mm	787000 6
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 10 mm	787000 10
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV