

Säkerhetskran, Typ: E



Beställningsdata

Ordernummer	981520 E
GTIN	2050002019171
Artikelklass	96V

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetskran av olika material för kontrolleradavtappning från fat. Droppsäker säkerhetstappkran av aluminium med rostfri stålfjäder. självstängande. 25 mm utlopp, vridbar led med 2 glidringar och O-ring som tätning. Ventil med O-ring. Tryck för att öppna (dosering möjlig), vrid uppåt efter tappning, därmed inga efterdroppar. Värmebeständig upp till 205 °C. För dunkar och IBC-containrar. Med 60 mm sågtandsgänga.

Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	1
flamspärr	ja
tätningmaterial	FPM/FKM
självstängande	ja
Material	Alu
anslutningsgänga	60 mm
Produktslag	Säkerhetskran

