

Säkerhetskran, Typ: F



Beställningsdata

Ordernummer	981520 F
GTIN	2050002019164
Artikelklass	96V

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetskran av olika material för kontrolleradavtappning från fat. Droppsäker säkerhetstappkran av aluminium med rostfri stålfjäder. självstängande. 25 mm utlopp, vridbar led med 2 glidringar och O-ring som tätning. Ventil med O-ring. Tryck för att öppna (dosering möjlig), vrid uppåt efter tappning, därmed inga efterdroppar. Värmebeständig upp till 205 °C. För fat. Med 2 tum utvärdig gänga och 1 tum anslutning för t.ex. slanghylsor.

Teknisk beskrivning

tätningmaterial	FPM/FKM
Material	Alu
flamspärr	ja
Satsinnehåll	1
självstängande	ja
anslutningsgänga	2 tum
Produktslag	Säkerhetskran

