



LED-maskinbelysning plan, Typ: 303mm



Beställningsdata

Ordernummer	081438 303
GTIN	4260131238673
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i **aluminiumhus** och en satinerad akrylskiva för en **jämn 160 graders belysning**.

- **Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.**
- **Anslutning till 24 V nätaggreat eller 24 V maskinstyrenhet.**

Flack ljusramp, svängbar 45°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggreat.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	1200 lm
Ljuseffekt	12 W
Belysning	LED-modul

totalhöjd	39 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
totallängd	303 mm
ATEX-zon	ingen
total bredd	40 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Produktslag	Maskinbelysning