

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, öppen till vänster. till höger 3 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920804 1500
GTIN	4062406207069
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 125, 150, 250

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

underredets bredd	1300 mm
-------------------	---------

höjd	850 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Serie	Ready-to-go
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Antal lådor	3
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådhurts effektiv höjd	525 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
underredets djup	700 mm
vikt	126 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5