


Garant GRIDLINE

**Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 20×20G, Typ: 125/4****Beställningsdata**

Ordernummer	950320 125/4
GTIN	4062406207106
Artikelklass	9GB

**Beskrivning****Utförande:**

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna. Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

**Passar till:**

Utdragslådor 20×20G.

**Innehåll:**

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 125

Slitsade skiljeväggar nr 951520: 2 st storlek 125

Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 1 st storlek 125

Insticksskiljevägg 7G nr 951771: 4 st storlek 125

**Teknisk beskrivning**

passande till utdragslådor med effektivt djup i G	20
passar till lådor med effektivt djup	500 mm
höjd	100 mm
Lådornas effektiva yta i G	Klämhållare
passar till lådor med effektiv bredd	500 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	20

passar till lådor med fronthöjd	125 mm
vikt	1,119 kg
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Skiljevägg till utdragslåda

## Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 20G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951520 125
Insticksskiljeväggar,bredd 6G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951761 125
Insticksskiljeväggar,bredd 7G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951771 125
Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 20G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951570 125