


Garant GRIDLINE

**Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 20×20G, Typ: 125/6****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 950320 125/6  |
| GTIN         | 4062406207113 |
| Artikelklass | 9GB           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna. Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

**Passar till:**

Utdragslådor 20×20G.

**Innehåll:**

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 125

Slitsade skiljeväggar nr 951520: 3 st storlek 125

Insticksskiljevägg 5G nr 951751: 5 st storlek 125

**Teknisk beskrivning**

|   |             |
|---|-------------|
| höjd  | 100 mm      |
| passar till lådor med fronthöjd                   | 125 mm      |
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 20          |
| passar till lådor med effektivt djup              | 500 mm      |
| passar till lådor med effektiv bredd              | 500 mm      |
| Lådornas effektiva yta i G                        | Klämhållare |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 20          |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| vikt                 | 1,341 kg                    |
| Produktnamnsattribut | 20x20G                      |
| Produktslag          | Skiljevägg till utdragslåda |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 20G passar lådor med fronthöjd 125 mm | 951570 125 |
| Slitsade skiljelisterDjup 20G passar lådor med fronthöjd 125 mm            | 951520 125 |
| Insticksskiljeväggar,bredd 5G passar lådor med fronthöjd 125 mm            | 951751 125 |