

## Impregnerad säkerhetsgångtrall utan fasning, utan kantprofil, Bredd 80 cm, gångtrallens längd: 150cm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 964860 150    |
| GTIN         | 4047482136250 |
| Artikelklass | 96C           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. Koppling mellan listerna av rostfria ställinor, 3 mm tjocka. Lås och täckåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

**Höjd:** cirka 35 mm

**Vikt:** cirka 13 kg/m<sup>2</sup>

**Norm:** Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbets säkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).

### Teknisk beskrivning

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| gångtrallens längd       | 150 cm             |
| vikt                     | 18,5 kg            |
| tillverkarens beteckning | Träställningstrall |
| Produktnamnsattribut     | Bredd 80 cm        |
| gångtrallens bredd       | 80 cm              |
| Produktslag              | Träställningstrall |

