

Impregnerad säkerhetsgångtrall utan fasning, utan kantprofil, Bredd 80 cm, gångtrallens längd: 200cm



Beställningsdata

Ordernummer	964860 200
GTIN	4047482136243
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. Koppling mellan listerna av rostfria stållinor, 3 mm tjocka. Lås och täckåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

Höjd: cirka 35 mm

Vikt: cirka 13 kg/m²

Norm: Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbets säkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).

Teknisk beskrivning

gångtrallens längd	200 cm
vikt	24,5 kg
Produktnamnsattribut	Bredd 80 cm
gångtrallens bredd	80 cm
Produktslag	Träställningstrall