

**Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/4 tum, Typ: 1/4****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 632389 1/4 |
| GTIN | 4000896226917 |
| Artikelklass | 630 |

Beskrivning**Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med omställningsspak för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 4°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Antal tänder: 90

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|-----------------|
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| Norm | DIN 3120 |
| totallängd | 116 mm |
| Antal tänder | 90 |
| Arbetsvinkel | 4 grad |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Spärrhuvud |

