

Impregnerad säkerhetsgångtrall av trä med fasad kant på ena långsidan och kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 100 cm, gångtrallens längd: 200cm**Beställningsdata**

Ordernummer	964865 200
GTIN	4047482136311
Artikelklass	96C

Beskrivning**Utförande:**

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. Koppling mellan listerna av rostfria ställinor, 3 mm tjocka. Lås och täckåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

Höjd: cirka 35 mm

Vikt: cirka 13 kg/m²

Norm: Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbetssäkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).

Kantprofil:

Extra fasning av gångtrallens **kortsidor**.

Fasning:

Extra fasning av gångtrallens **långsidor** i 45° vinkel.

OBS!:

Trä är en naturprodukt. Stark ådring är inte en orsak till reklamation.

Teknisk beskrivning

gångtrallens längd	200 cm
vikt	30,5 kg
Produktnamnsattribut	Bredd 100 cm
gångtrallens bredd	100 cm

Produktslag

Träställningstrall