



## Verkstadssortiment, Antal verktyg: 26



### Beställningsdata

Ordernummer	955081 26
GTIN	4062406207182
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastbassortiment för en komplett utdragslåda - effektiv yta 20×20G.

#### Passar till:

GridLine Ready-to-go-arbetsbänkar, GridLine Vario arbetsbänkar med hurts 24G, GridLine hurts 24G, GridLine verktygsskåp 24×24G, GridLine utdragslådor 20×20G, GridLine XL ToolCar nr 914590.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955081: 1 st.

HOLEX LED-ficklampa nr 081437 storlek BLACK: 1 st.

HOLEX digitalt skjutmått ABS nr 412821 storlek 150: 1 st.

HOLEX bygelmikrometer nr 4202000 storlek 0–25: 1 st.

HOLEX rullmåttband nr 462010 storlek 3: 1 st.

HOLEX vattenpass nr 467435 storlek 300: 1 st.

HOLEX dubbelskiftnyckel nr 610950 storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 st vard.

HOLEX Insexnyckelsats nr 627225 storlek 9: 1 st.

HOLEX skruvdragare för spår med krafthandtag nr 660701 storlek 3,5; 5,5; 8: 1 st vard.

HOLEX kort skruvdragare för spår nr 664201 storlek 5,5: 1 st.  
 HOLEX skruvdragare för Phillips med krafthandtag nr 668401 storlek 1; 2; 3: 1 st vard.  
 HOLEX kort skruvdragare för Phillips nr 668471 storlek 2: 1 st.  
 HOLEX vanadinkombinationstång nr 702995 storlek 160: 1 st.  
 HOLEX polygriptång nr 706145 storlek 250: 1 st.  
 HOLEX spetstång, rak, nr 713195 storlek 160: 1 st.  
 HOLEX klensmideshammare nr 750125 storlek 300: 1 st.

## Teknisk beskrivning

Antal verktyg	26
Lådornas effektiva yta i G	20×20
bredd i G	20
Djup	500 mm
djup i G	20
Bredd	500 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Utförande	för utdragslåda i verktygsvagn
passar till lådor med fronthöjd	100 mm
passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm
passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	250 mm
passar till lådor med fronthöjd	300 mm
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
minsta lämpliga lådfronthöjd	100 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Skruvdragare för Phillips, kort krysspårstorlek 2	668471 2
Smideshammare vikt utan skaft 300 g	750125 300

LED-ficklampa med batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X21 mm	610950 18X21
Rullmåttband bandlängd 3 m	462010 3
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 8 mm	660701 8
Spetstång, rak, blank med grepphylsor totallängd 160 mm	713195 160
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 9	627225 9
Bygelmikrometer mätområde 0-25 mm	420200 0-25
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1	668401 1
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 19X22 mm	610950 19X22
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 3	668401 3
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610950 14X15
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm	610950 6X7
Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor totallängd 160 mm	702995 160
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955081	952001 955081
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 5,5 mm	664201 5,5
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610950 8X9
Polygriptång kemiskt svärtad, med grepphylsor totallängd 250 mm	706145 250
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610950 10X11
Aluminiumvattenpass Längd 300 mm	467435 300
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 5,5 mm	660701 5,5
Digitalt skjutmåttABS mätområde 150 mm	412821 150
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610950 12X13
	660701 3,5

Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3,5 mm

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm

610950 16X17