



Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 0



Beställningsdata

Ordernummer	148410 0
GTIN	4062406208165
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **normal** påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.

Teknisk beskrivning

för handgängtappar DIN 352	M1 – M8
totallängd	125 mm
spännvidd <input type="checkbox"/>	2 - 5 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	2,5 - 6,5 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn