



Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	148410 3
GTIN	4062406208202
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **normal** påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.

Teknisk beskrivning

för handbrottschdiameter DIN 206*	6,5 - 15 mm
totallängd	370 mm
för handgängtappar DIN 352	M5 – M20
spännvidd <input type="checkbox"/>	4,9 - 12 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn