



Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	148410 1
GTIN	4062406208172
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **normal** påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.

Teknisk beskrivning

spännvidd <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
för handgängtappar DIN 352	M1 – M10
totallängd	175 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	2,5 - 7,5 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn