



Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	148410 2
GTIN	4062406208196
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **normal** påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.

Teknisk beskrivning

för handbrottschdiameter DIN 206*	5 - 10 mm
totallängd	265 mm
spännvidd <input type="checkbox"/>	3 - 9 mm
för handgängtappar DIN 352	M4 – M12
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn