



Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 4



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 148410 4 |
| GTIN | 4062406210410 |
| Artikelklass | 12L |

Beskrivning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **normal** påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| totallängd | 480 mm |
| för handbrottschdiameter DIN 206* | 7 - 20 mm |
| spännvidd \square | 5,5 - 16 mm |
| för handgängtappar DIN 352 | M9 – M27 |
| Norm | DIN 1814 |
| Produktslag | Tappsvängjärn |