



Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	148410 5
GTIN	4062406210427
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **normal** påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.

Teknisk beskrivning

för handgängtappar DIN 352	M12 – M33
totallängd	700 mm
för handbrotschdiameter DIN 206*	9 - 26 mm
spännvidd <input type="checkbox"/>	7 - 20 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn