

Garant**Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	610610 8
GTIN	4062406219659
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:**DIN 3110 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: strl 6×7; 8×9;
10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Teknisk beskrivning

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm	610600 16X17
----------------------------------------	--------------

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610600 12X13
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm	610600 6X7
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 19X22 mm	610600 19X22
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610600 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X21 mm	610600 18X21
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610600 8X9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610600 14X15