

**Garant****Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 6X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615600 6X7
GTIN	4062406219703
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med **HT-Drive** profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, flagningsäkert mattförkromat.

**OBS!:**

**HT-Drive** – profilen med extra noggrann passning.

**Fördel**

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Teknisk beskrivning**

maximal ring- $\varnothing$ $D_2$ max	12 mm
Nyckelvidd $d_2$	7 mm
Nyckelvidd $d_1$	6 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_1$ max	11 mm
nyckellängd L	165 mm

Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Djupt böjd ring	ja
Öppen ring	nej
Produktslag	Skruvnyckel