

Garant**Ringnyckelsats, hög bockning, Antal nycklar: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	615610 8
GTIN	4062406219710
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med **HT-Drive** profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningsäkert mattförokromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

OBS!:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.

Fördel

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Antal nycklar	8
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	mattförokromad
Mätsystem (meter)	ja
Mätsystem (tum)	nej
Djupt böjd ring	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615600 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X21 mm	615600 18X21
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615600 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 19X22 mm	615600 19X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615600 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615600 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615600 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615600 16X17