

**Garant****Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 24X27mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 615600 24X27  |
| GTIN         | 4062406221058 |
| Artikelklass | 61A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med **HT-Drive** profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, flagningsäkert mattförkromat.

**OBS!:**

**HT-Drive** – profilen med extra noggrann passning.

**Fördel**

- **Skruvar grips i flankerna.**
- **Skruvarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Teknisk beskrivning**

|  |         |
|--|---------|
| maximal ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max | 40 mm   |
| Nyckelvidder                                   | metrisk |
| nyckellängd L                                  | 330 mm  |
| Nyckelvidd <sub>2</sub>                        | 27 mm   |
| Nyckelvidd <sub>1</sub>                        | 24 mm   |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max | 36 mm           |
| Ringläge                          | 75 grad         |
| Tillverkningsprocess              | sänksmida       |
| Material                          | Kromvanadinstål |
| Yta                               | mattförokromad  |
| Djupt böjd ring                   | ja              |
| Öppen ring                        | nej             |
| Produktslag                       | Skruvnyckel     |