

Garant**Ringnyckelsats, hög bockning, Antal nycklar: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	615610 13
GTIN	4062406221133
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med **HT-Drive** profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

OBS!:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.

Fördel

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
--------------	---------

Antal nycklar	13
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	mattförokromad
Mätsystem (meter)	ja
Mätsystem (tum)	nej
Djupt böjd ring	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615600 16X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 27X32 mm	615600 27X32
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 36X41 mm	615600 36X41
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 21X23 mm	615600 21X23
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615600 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615600 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615600 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615600 14X15
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 20X22 mm	615600 20X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 24X26 mm	615600 24X26
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615600 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X19 mm	615600 18X19
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 30X34 mm	615600 30X34