

Garant**Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 17X19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615600 17X19
GTIN	4062406220969
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med **HT-Drive** profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningsäkert mattförkromat.

OBS!:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.

Fördel

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D ₁ max	28 mm
maximal ring- \varnothing D ₂ max	29 mm
nyckellängd L	270 mm
Nyckelvidd ₁	17 mm
Nyckelvidder	metrisk

Nyckelvidd ₂	19 mm
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Djupt böjd ring	ja
Öppen ring	nej
Produktslag	Skruvnyckel