

Garant**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 614600 15 |
| GTIN | 4062406220662 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

OBS!:

HT-Drive – den unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **HT-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skruvar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|------------|
| Nyckelvidder | metrisk |
| nyckellängd L | 215 mm |
| maximal ringhöjd $h_{2\max}$ | 11 mm |
| nyckelvidd | 15 mm |
| maximal käfthöjd h_1 | 7 mm |
| Ringläge | 10 grad |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta | förkromning på nickel |
| gnistfri | nej |
| Djupt böjd ring | ja |
| Produktslag | Skruvnyckel |