

Garant**Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 18X19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610600 18X19
GTIN	4062406220327
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	220 mm
Nyckelvidd ₁	18 mm
maximal käftbredd b2	43 mm
maximal käfthöjd h	7 mm
maximal käftbredd b1	40 mm
Nyckelvidd ₂	19 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad

Käftvinkel 2	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel