

**Garant****Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 19X24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610600 19X24
GTIN	4062406220358
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	250 mm
maximal käftbredd b1	43 mm
maximal käfthöjd h	8 mm
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd <sub>2</sub>	24 mm
maximal käftbredd b2	53 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	19 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad

Käftvinkel 2	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel