

Garant**Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	610610 12
GTIN	4062406220495
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:**DIN 3110 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Strl 6×7; 8×9;
10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Teknisk beskrivning

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 24X26 mm	610600 24X26
--	--------------

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610600 14X15
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm	610600 16X17
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm	610600 6X7
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 30X34 mm	610600 30X34
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 21X23 mm	610600 21X23
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 27X32 mm	610600 27X32
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm	610600 18X19
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 20X22 mm	610600 20X22
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610600 8X9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610600 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610600 12X13