

**Garant****Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 20X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610600 20X22
GTIN	4062406220365
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käftbredd b1	45 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	22 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	20 mm
maximal käfthöjd h	8 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal käftbredd b2	49 mm
nyckellängd L	235 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad

Käftvinkel 2	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel